

Garant**GARANT Softcut® 45° galinga freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213555 50/4
GTIN	4045197953452
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Didelis pjovimo briaunų skaičius maksimaliam produktyvumui. Puikus derinys minkštam pjovimui, sunaudojant nedaug galios. Precizinis ir patikimas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu priveržimo momentu.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 3,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SE.T1305
Tinkamos keičiamos plokštelės	XEEW1305
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219833 (15IP; 3,0 Nm)
maksimalus išorinis Ø D _{maks.}	62,1 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Serija	Softcut®
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0