

**HOLEX****Aukščio žymeklis su horizontaliai judančia ženklinimo adata, Ženklinimo aukštis: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	443720 300
GTIN	4045197953445
Produktų klasė	42D

**Aprašymas****Modelis:**

**Tvirtas padas su nušlifuotu pagrindu.** Su reguliuojama liniuote, lupa ir nustatymo varžtu. Padala 0,02 mm. Skalės nulinė vertė ir ženklinimo smaigalys sureguliuoti pagal pado stovėjimo padėtį (ženklinimo galimybė nuo „0“). Todėl brėžinių matmenis galima perkelti tiesiogiai be skaičiavimo klaidų. Ženklinimo adata **padengta kietlydiniu ir reguliuojama horizontaliai 140 mm** (pvz., sunkiai prieinamoms vietoms). Plonas ženklinimo adatos modelis ženklinimui siauruose grioveliuose. Ergonomiška pado forma sumažina įsidūrimo ženklinimo adata į ranką riziką.

**Techninis aprašymas**

Pado ilgis	145 mm
Nonijaus skalė	1/50 mm
Leistina paklaida	0,06 mm
Kalibravimas	E1

Pado plotis	105 mm
Matavimo liniuotės skerspjūvis	28×9 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis	Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas

## Paslaugos

Kalibravimas Aukščiamatis / aukščio žymeklis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	024630 300
--	------------

## Priedai

Atsarginė ženklinimo adata kietlydinio galu Reguliavimo ribos 140 mm	443730 140
--	------------