

Garant

**Hi5 greitaeigė freza, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
42/3mm**


Užsakymo data

Užsakymo numeris	213110 42/3
GTIN	4045197953971
Produktų klasė	210

Aprašymas
Aprašymas:

Naši ir minkštai pjaunanti freza darbui didelėmis pastūmomis.
Netolygus dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą.
Taip pat tinka pusiau glotniajam apdirbimui.
Ekonomiškai naudingas pasirinkimas dėl 5 plokštelės pjovimo briaunų.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$	2,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Ø D ₃	22,7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	POMX 10T5..

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	42 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Serija	Hi5
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP