



## ER įspraustinė, HSK-A 100 A = 160, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	305517 16
GTIN	4045197954305
Produktų klasė	32A

### Aprašymas

#### Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.

- **Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).**
- **Su aušinimo kanalu (be nustatymo varžto).**
- **HSK darbinės plokštumos apdirbtos.**

#### Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER spyruokliuojančiose įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su High-Speed užveržimo veržle.

#### Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300.

### Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
skirta ER cangėms	16
Išorinis Ø D	28 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 160

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69882-6
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 20000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

---

## Priedai

Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25
---	-----------