

**ER įspraustinė, HSK-A 63 yp. trumpa, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	305427 32
GTIN	4045197953742
Produktų klasė	32A

**Aprašymas****Modelis:**

Su Balluff/RFID lusto anga.

- **Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).**
- **Su aušinimo kanalu (be nustatymo varžto).**
- **HSK darbinės plokštumos apdirbtos.**

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER spyruokliuojančiose įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su High-Speed užveržimo veržle.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	75 mm
skirta ER cangėms	32
Išorinis Ø D	50 mm
Užspaudimo ribos	2 - 20 mm
Laikiklis	HSK-A 63 yp. trumpa

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-6
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 20000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

---

## Priedai

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 32	309680 32
--	-----------