

**Garant****Sriegimo patronas MLA IK 50 bar, BT 40, Sriegiams: M6-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	338107 M6-20
GTIN	4045197954398
Produktų klasė	31M

**Aprašymas****Modelis:**

- Amortizuojantis elementas minimaliai kompensuoja ašinį ilgį (MLA).
- Sriegiklio / valcuojančio sriegiklio patvarumas padidėja iki 300%.
- Vidinis aušinimo priemonės padavimas iki 50 bar.
- Patikimas sriegiklio užspaudimas ER cangėje.
- Tvirtinimo kūgio radialinis mušimas patrono atžvilgiu < 3 µm.

**Paskirtis:****Apdirbimo centruose su sinchroniniu sukliu.**

- Sriegiklio ir sinchroninio suklio žingsnio skirtumams kompensuoti.
- Sriegiklio žingsnio tolerancijai kompensuoti.

**Priedai pasirinktinai:**

ER spyruokliuojančias įvoves žr. Nr. 308881-309240 (dyd. ER11 / 16 / 25). ER spyruokliuojančias įvoves sriegikliams su kvadratu žr. Nr. 309399 - 309413 (dyd. ER 11 / 16 / 25).

Greitojo keitimo įvoves ir ilgintuvus žr. nr. 338120 – 338142.

Užtraukimo varžtus žr. Nr. 308600–308806.

Vamzdelį aušinimo skysčiui, kūgiui HSK žr. Nr. 309880.

Užveržimo raktus, skirtus HSK, žr. Nr. 309890.

**Techninis aprašymas**

Tinka ER dydžiams	25
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	82 mm

Sriegiams	M6 – M20
Ilgio kompensacija tempiant	1 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	0,2 mm
Išorinis Ø D	60 mm
Vidinis Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Laikiklis	BT 40
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

## Priedai

Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40