

HOLEX**Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-A 100 A = 100,
Kakliuko Ø d1: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306687 40
GTIN	4045197954374
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalu.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	40
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	27 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	40
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Išorinis Ø D	89 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	40 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 100
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	neuždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 6 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas