

Garant
Greitojo keitimo sriegimo patronas, BT 30, Sriegiams: M3-12

Užsakymo data

Užsakymo numeris	334662 M3-12
GTIN	4045197954404
Produktų klasė	31M

Aprašymas
Modelis:

- Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
- Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.

Paskirtis:

- Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
- Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.
- NC staklėms ir apdirbimo centrams.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvovės žr. Nr. 335420–335660.

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820; 308835.

Pastaba:

- Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.
- Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.

Laikiklio norma: ISO 7388-2

Ilgio kompensacija gniuždant: 7,5 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 7,5 mm

Išorinis Ø D: 38 mm

Vidinis Ø D₁: 19 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 63 mm

Techninis aprašymas

Ilgio kompensacija gniuždant	7,5 mm
------------------------------	--------

Sriegiams	M3 – M12
Išorinis Ø D	38 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	63 mm
Ilgio kompensacija tempiant	7,5 mm
Vidinis Ø D ₁	19 mm
Laikiklis	BT 30
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Produkto rūšis	Sriegimo patronas