

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 16/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251112 16/12
GTIN	4045197954442
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Svirtis	259015 2
Galvutės ilgis L ₁	26 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Laikiklio ISO kodas	PSSNR/L 1616H12
Svirties varžtas	259018 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1204..
Koto dydis	16 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Atraminė plokštelė	259031 20
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis

Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500