



## Krovinių kėlimo magnetas MaxX, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 1000kg



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	382001 1000
GTIN	2050001944061
Produktų klasė	38D

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktiška ir tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. „Neutralios karūnos“ principas apsaugo nuo magnetinio išsisklaidymo ir nuo nepageidaujamo pritraukimo prie greta esančių daiktų. Dėl to, kad korpusas pagamintas iš vieno bloko be suvirinimo siūlių, užtikrinamas nuolatinis galios stiprumas. Fiksatorius užblokuoja svirtį ir taip apsaugo, kad keliamas kroviny s netyčia neatsilaisvintų. Sertifikuota atplėšimo jėga.

#### Paskirtis:

Greitai ir paprastai transportuojamos plokščios ir apvalios medžiagos su 3-guba apsauga.

### Techninis aprašymas

maksimali keliamoji galia plokščių medž.	1000 kg
maksimalus Ø apvalių medžiagų	450 mm
Matmuo F	225 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	40 mm
Matmuo E	88 mm
Matmuo A	284 mm
Matmuo C	133 mm

maksimali keliamoji galia apvalių medž.	400 kg
Svoris	36 kg
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	25 mm
Matmuo G	52 mm
maksimalus ilgis plokščių medž.	3000 mm
Matmuo D	131 mm
B matmuo	342 mm
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas