



Krovinių kėlimo magnetas MaxX, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 1500kg



Užsakymo data

Užsakymo numeris	382001 1500
GTIN	2050001944078
Produktų klasė	38D

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška ir tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. „Neutralios karūnos“ principas apsaugo nuo magnetinio išsisklaidymo ir nuo nepageidaujamo pritraukimo prie greta esančių daiktų. Dėl to, kad korpusas pagamintas iš vieno bloko be suvirinimo siūlių, užtikrinamas nuolatinis galios stiprumas. Fiksatorius užblokuoja svirtį ir taip apsaugo, kad keliamas kroviny s netyčia neatsilaisvintų. Sertifikuota atplėšimo jėga.

Paskirtis:

Greitai ir paprastai transportuojamos plokščios ir apvalios medžiagos su 3-guba apsauga.

Techninis aprašymas

minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	30 mm
Svoris	66 kg
maksimali keliamoji galia apvalių medž.	600 kg
Matmuo E	122 mm
Matmuo D	171 mm

Matmuo C	166 mm
Matmuo G	64 mm
B matmuo	383 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	45 mm
Matmuo F	330 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž.	1500 kg
Matmuo A	316 mm
maksimalus Ø apvalių medžiagų	500 mm
maksimalus ilgis plokščių medž.	3000 mm
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas