



## Krovinių kėlimo magnetas MaxX, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 2000kg



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	382001 2000
GTIN	2050001944085
Produktų klasė	38D

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktiška ir tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. „Neutralios karūnos“ principas apsaugo nuo magnetinio išsisklaidymo ir nuo nepageidaujamo pritraukimo prie greta esančių daiktų. Dėl to, kad korpusas pagamintas iš vieno bloko be suvirinimo siūlių, užtikrinamas nuolatinis galios stiprumas. Fiksatorius užblokuoja svirtį ir taip apsaugo, kad keliamas krovinys netyčia neatsilaisvintų. Sertifikuota atplėšimo jėga.

#### Paskirtis:

Greitai ir paprastai transportuojamos plokščios ir apvalios medžiagos su 3-guba apsauga.

### Techninis aprašymas

maksimali keliamoji galia apvalių medž.	800 kg
Matmuo E	122 mm
Matmuo G	64 mm
Matmuo A	390 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž.	2000 kg
Svoris	80 kg

minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	55 mm
Matmuo F	330 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	35 mm
maksimalus ilgis plokščių medž.	3000 mm
Matmuo D	171 mm
maksimalus Ø apvalių medžiagų	600 mm
Matmuo C	166 mm
B matmuo	457 mm
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas