




Griebtuvas su nuolatinium magnetu ir lygiagrečiai išdėstytais poliais, Patrono Ø: 160mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	380777 160
GTIN	2050001943699
Produktų klasė	33S

Aprašymas

Modelis:

Stiprių magnetų sistema su **neodimio** magnetais ir mažo aukščio magnetiniu lauku. Magnetinė sukibimo jėga **tolygiai reguliuojama**.

Paskirtis:

Šlifavimo ir tekinimo darbams.

Mažų, plonų ir stambių detalių užspaudimui.

Pastaba:

Galima padaryti centrinę kiaurymę „J“.

Techninis aprašymas

Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas	6 mm
Centravimo Ø	125 mm
Centravimo gylis	4 mm
Magnetinio lauko aukštis	10 mm

Kiaurymių apskritimo Ø	142 mm
Lygiagrečiai išdėstyti poliai	8+3 mm
Aukščio tolerancija	0 / -1 mm
Nominalioji sukibimo jėga	100 N/cm ²
Aukštis	57 mm
Svoris	8 kg
Sriegio Ø	4×M8
Leistina centravimo kiaurymė J	15×6 mm
Patrono Ø	160 mm
Produkto rūšis	Magnetinis užspaudimo griebtuvas