



## Griebtuvas su nuolatinio magnetu ir lygiagrečiai išdėstytais poliais, Patrono Ø: 200mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	380777 200
GTIN	2050001944405
Produktų klasė	33S

### Aprašymas

#### Modelis:

Stiprių magnetų sistema su **neodimio** magnetais ir mažo aukščio magnetiniu lauku. Magnetinė sukibimo jėga **tolygiai reguliuojama**.

#### Paskirtis:

Šlifavimo ir tekinimo darbams.

Mažų, plonų ir stambių detalių užspaudimui.

#### Pastaba:

Galima padaryti centrinę kiaurymę „J“.

### Techninis aprašymas

Centravimo Ø	150 mm
Svoris	13 kg
Centravimo gylis	4 mm
Aukštis	57 mm

Sriegio Ø	4xM8
Nominalioji sukibimo jėga	100 N/cm <sup>2</sup>
Leistina centravimo kiaurymė J	20x6 mm
Aukščio tolerancija	0 / -1 mm
Kiaurymių apskritimo Ø	180 mm
Magnetinio lauko aukštis	10 mm
Patrono Ø	200 mm
Lygiagrečiai išdėstyti poliai	8+3 mm
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas	6 mm
Produkto rūšis	Magnetinis užspaudimo griebtuvas