



## Griebtuvas su nuolatinium magnetu ir lygiagrečiai išdėstytais poliais, Patrono Ø: 250mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	380777 250
GTIN	2050001944412
Produktų klasė	33S

### Aprašymas

#### Modelis:

Stiprių magnetų sistema su **neodimio** magnetais ir mažo aukščio magnetiniu lauku. Magnetinė sukibimo jėga **tolygiai reguliuojama**.

#### Paskirtis:

Šlifavimo ir tekinimo darbams.

Mažų, plonų ir stambių detalių užspaudimui.

#### Pastaba:

Galima padaryti centrinę kiaurymę „J“.

### Techninis aprašymas

Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas	6 mm
Aukščio tolerancija	0 / -1 mm
Leistina centravimo kiaurymė J	25×20 mm
Svoris	20 kg

Centravimo Ø	200 mm
Sriegio Ø	4×M8
Patrono Ø	250 mm
Centravimo gylis	4 mm
Magnetinio lauko aukštis	10 mm
Kiaurymių apskritimo Ø	232 mm
Nominalioji sukibimo jėga	150 N/cm <sup>2</sup>
Aukštis	57 mm
Lygiagrečiai išdėstyti poliai	12+3 mm
Produkto rūšis	Magnetinis užspaudimo griebtuvas