



## Griebtuvas su nuolatinium magnetu ir lygiagrečiai išdėstytais poliais, Patrono Ø: 300mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	380777 300
GTIN	2050001944429
Produktų klasė	33S

### Aprašymas

#### Modelis:

Stiprių magnetų sistema su **neodimio** magnetais ir mažo aukščio magnetiniu lauku. Magnetinė sukibimo jėga **tolygiai reguliuojama**.

#### Paskirtis:

Šlifavimo ir tekinimo darbams.

Mažų, plonų ir stambių detalių užspaudimui.

#### Pastaba:

Galima padaryti centrinę kiaurymę „J“.

### Techninis aprašymas

Leistina centravimo kiaurymė J	25×20 mm
Aukščio tolerancija	0 / -1 mm
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas	6 mm
Magnetinio lauko aukštis	10 mm

Aukštis	62 mm
Centravimo Ø	250 mm
Nominalioji sukibimo jėga	150 N/cm <sup>2</sup>
Sriegio Ø	4×M8
Centravimo gylis	4 mm
Lygiagrečiai išdėstyti poliai	12+3 mm
Kiaurymių apskritimo Ø	285 mm
Patrono Ø	300 mm
Svoris	31 kg
Produkto rūšis	Magnetinis užspaudimo griebtuvas