



Griebtuvas su nuolatiniu magnetu ir lygiagrečiai išdėstytais poliais, Patrono Ø: 350mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	380777 350
GTIN	2050001949264
Produktų klasė	33S

Aprašymas

Modelis:

Stiprių magnetų sistema su **neodimio** magnetais ir mažo aukščio magnetiniu lauku. Magnetinė sukibimo jėga **tolygiai reguliuojama**.

Paskirtis:

Šlifavimo ir tekinimo darbams.

Mažų, plonų ir stambių detalių užspaudimui.

Pastaba:

Galima padaryti centrinę kiaurymę „J“.

Techninis aprašymas

Aukščio tolerancija	0 / -1 mm
Centravimo gylis	5 mm
Kiaurymių apskritimo Ø	334 mm
Aukštis	62 mm

Sriegio Ø	4xM8
Centravimo Ø	300 mm
Svoris	43 kg
Patrono Ø	350 mm
Leistina centravimo kiaurymė J	25x20 mm
Nominalioji sukibimo jėga	150 N/cm ²
Lygiagrečiai išdėstyti poliai	12+3 mm
Magnetinio lauko aukštis	10 mm
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas	6 mm
Produkto rūšis	Magnetinis užspaudimo griebtuvas