




Griebtuvas su nuolatinium magnetu ir lygiagrečiai išdėstytais poliais, Patrono Ø: 100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	380776 100
GTIN	2050001943620
Produktų klasė	33S

Aprašymas

Modelis:

Stiprių magnetų sistema su **neodimio** magnetais ir mažo aukščio magnetiniu lauku. Magnetinė sukibimo jėga **tolygiai reguliuojama**.

Paskirtis:

Šlifavimo ir tekinimo darbams.

Mažų, plonų ir vidutinio dydžio detalių užspaudimui.

Pastaba:

Galima padaryti centrinę kiaurymę „J“.

Techninis aprašymas

Lygiagrečiai išdėstyti poliai	1,9 mm
Aukščio tolerancija	0 / -1 mm
Kiaurymių apskritimo Ø	85 mm
Aukštis	50 mm

Centravimo gylis	4 mm
Nominalioji sukibimo jėga	70 N/cm ²
Magnetinio lauko aukštis	8 mm
Centravimo Ø	60 mm
Patrono Ø	100 mm
Svoris	3 kg
Leistina centravimo kiaurymė J	20×14 mm
Sriegio Ø	4×M8
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas	5 mm
Produkto rūšis	Magnetinis užspaudimo griebtuvas