




Griebtuvas su nuolatinio magnetu ir lygiagrečiai išdėstytais poliais, Patrono Ø: 130mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	380776 130
GTIN	2050001943637
Produktų klasė	33S

Aprašymas

Modelis:

Stiprių magnetų sistema su **neodimio** magnetais ir mažo aukščio magnetiniu lauku. Magnetinė sukibimo jėga **tolygiai reguliuojama**.

Paskirtis:

Šlifavimo ir tekinimo darbams.

Mažų, plonų ir vidutinio dydžio detalių užspaudimui.

Pastaba:

Galima padaryti centrinę kiaurymę „J“.

Techninis aprašymas

Centravimo gylis	4 mm
Magnetinio lauko aukštis	8 mm
Aukščio tolerancija	0 / -1 mm
Lygiagrečiai išdėstyti poliai	1,9 mm

Centravimo Ø	90 mm
Svoris	5 kg
Kiaurymių apskritimo Ø	115 mm
Aukštis	50 mm
Patrono Ø	130 mm
Sriegio Ø	4×M8
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas	5 mm
Nominalioji sukibimo jėga	100 N/cm ²
Leistina centravimo kiaurymė J	20×14 mm
Produkto rūšis	Magnetinis užspaudimo griebtuvas