



Griebtuvas su nuolatiniu magnetu ir lygiagrečiai išdėstytais poliais, Patrono Ø: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	380776 300
GTIN	2050001943675
Produktų klasė	33S

Aprašymas

Modelis:

Stiprių magnetų sistema su **neodimio** magnetais ir mažo aukščio magnetiniu lauku. Magnetinė sukibimo jėga **tolygiai reguliuojama**.

Paskirtis:

Šlifavimo ir tekinimo darbams.

Mažų, plonų ir vidutinio dydžio detalių užspaudimui.

Pastaba:

Galima padaryti centrinę kiaurymę „J“.

Techninis aprašymas

Magnetinio lauko aukštis	8 mm
Svoris	31 kg
Patrono Ø	300 mm
Aukščio tolerancija	0 / -1 mm

Centravimo gylis	4 mm
Aukštis	62 mm
Sriegio Ø	4×M8
Kiaurymių apskritimo Ø	227 mm
Leistina centravimo kiaurymė J	300×5 mm
Lygiagrečiai išdėstyti poliai	1,9 mm
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas	5 mm
Centravimo Ø	250 mm
Nominalioji sukibimo jėga	100 N/cm ²
Produkto rūšis	Magnetinis užspaudimo griebtuvas