



Griebtuvas su nuolatinium magnetu ir lygiagrečiai išdėstytais poliais, Patrono Ø: 150mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	380776 150
GTIN	2050001943644
Produktų klasė	33S

Aprašymas

Modelis:

Stiprių magnetų sistema su **neodimio** magnetais ir mažo aukščio magnetiniu lauku. Magnetinė sukibimo jėga **tolygiai reguliuojama**.

Paskirtis:

Šlifavimo ir tekinimo darbams.

Mažų, plonų ir vidutinio dydžio detalių užspaudimui.

Pastaba:

Galima padaryti centrinę kiaurymę „J“.

Techninis aprašymas

Nominalioji sukibimo jėga	100 N/cm ²
Lygiagrečiai išdėstyti poliai	1,9 mm
Centravimo gylis	4 mm
Svoris	7 kg

Magnetinio lauko aukštis	8 mm
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas	5 mm
Patrono Ø	150 mm
Kiaurymių apskritimo Ø	132 mm
Sriegio Ø	4×M8
Aukščio tolerancija	0 / -1 mm
Centravimo Ø	110 mm
Leistina centravimo kiaurymė J	24×5 mm
Aukštis	50 mm
Produkto rūšis	Magnetinis užspaudimo griebtuvas