



Kryžminis lazerinis nivelyras GLL, Tipas: 3-80CG



Užsakymo data

Užsakymo numeris	468490 3-80CG
GTIN	3165140888424
Produktų klasė	46T

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas kryžminis nivelyras su išsilyginančiomis lazerio linijomis. Greitai išlyginamos horizontalios ir vertikalios linijos. Tvirtas Softgrip paviršius saugo nuo smūginių apkrovų. Apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės. Papildomai du vertikalūs litavimo taškai. Viena horizontali ir 2 vertikalios 360° linijos suteikia galimybę vienu metu ženklinti, lyginti ir niveliuoti dirbant patalpose. Platus darbinis diapazonas iki 120 m naudojant imtuvą LR 7 Professional (Priedai). Platus darbinis diapazonas iki 120 m naudojant imtuvą LR7 Professional (priedai). Bluetooth sąsaja preciziškam darbui per atstumą neliečiant prietaiso. **CAL Guard** prižiūri lazerį ir praneša apie neigiamą poveikį bei kalibravimo reikalavimus. Alternatyvus energijos šaltinis su 4 × AA baterijomis. Aukščio reguliavimas su fiksavimu saugiam ir tiksliam tvirtinimui naudojant universalų laikiklį BM1.

Žalios lazerio linijos puikiai matomos net ir esant blogam apšvietimui.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Akumulatorius su greitojo įkrovimo įkrovikliu, universaliu laikikliu BM1, lazeriniu vizavimo skydu, apsauginiu krepšiu, transportavimo lagaminu.

Techninis aprašymas

Veikimo nuotolis su imtuvu	120 m
Lazerio klasė	2
Svoris	900 g
Aukštis	148 mm
Išlyginimo ribos	±4 laipsniai
Plotis	84 mm
IP apsaugos klasė	IP 54
Stovo sriegis	5/8 in
Stovo sriegis	1/4 in
Ilgis	162 mm
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Veikimo nuotolis	30 m
Leistina paklaida	±0,2 mm/m
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Lazerio spalva	žalia
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	1
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis	Kryžminių linijų lazeris