

STABILA **Skaitmeninis posvyrio matuoklis TECH, Tipas: 500****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	467563 500
GTIN	4005069191252
Produktų klasė	46M

**Aprašymas****Modelis:**

Kompaktiškas ir tvirtas korpusas, matavimo paviršius iš anoduoto aliuminio. Daugiau tvirtinimo galimybių dėl T ir V formos griovelių ir stiprių magnetų sistema. Apšviestas skaitmeninis sukamasis ekranas.

Integruota įspėjimo funkcija sumažina netikslių matavimų riziką. Klaviatūros užraktas, Hold ir Reference funkcija.

**Funkcija:**

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Su apsauginiu krepšiu. Su 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR6.

**Techninis aprašymas**

Padalos vertė	0,01 laipsniai
Plotis	32 mm
Aukštis	70 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	360 (4x90°) laipsniai
Ilgis	175 mm
Lygumo tolerancija	0,07 mm

Leistina paklaida elektronikos moduliui	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) laipsniai
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	H2
Produkto rūšis	Posvyrio matuoklis

### Paslaugos

KalibravimasGulsčiukas / elektroninis posvyrio matuoklis Tikslumas 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------

### Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------