

STABILA **Skaitmeninis posvyrio matuoklis TECH, Tipas: 1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	467563 1000
GTIN	4005069191269
Produktų klasė	46M

Aprašymas**Modelis:**

Kompaktiškas ir tvirtas korpusas, matavimo paviršius iš anoduoto aliuminio. Daugiau tvirtinimo galimybių dėl T ir V formos griovelių ir stiprių magnetų sistema. Apšviestas skaitmeninis sukamasis ekranas.

Integruota įspėjimo funkcija sumažina netikslių matavimų riziką. Klaviatūros užraktas, Hold ir Reference funkcija. Sumanus vienkartinių arba nuolatinių matavimų duomenų dokumentavimas. Serijinė sąsaja prisijungimui prie asmeninio kompiuterio ir duomenų apdorojimo sistemų. Vienu metu toje pačioje sistemoje naudojami keli įrenginiai.

Nemokama programinė įranga STABILA ANALYTICS kad būtų lengva įvertinti ir dokumentuoti išmatuotas vertes, be programavimo sąnaudų.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu krepšiu. Ličio jonų akumuliatorius su kištukiniu maitinimo bloku, 4 šalyje galiojančiais keitimo adapteriais, 2 duomenų perdavimo laidais, vertinimo programine įranga.

Techninis aprašymas

Ilgis	175 mm
Padalos vertė	0,01 laipsniai
Matavimo ribos (diapazonas)	0 – 360 laipsniai

Aukštis	70 mm
Lygumo tolerancija	0,07 mm
Plotis	32 mm
Leistina paklaida elektronikos moduliui	0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1° – 359°) laipsniai
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	H2
Produkto rūšis	Posvyrio matuoklis

Paslaugos

KalibravimasGulsčiukas / elektroninis posvyrio matuoklis Tikslumas 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------