

Garant

Tekinimo įrankio laikiklis su fiksuotu nuolydžio kampu 1,5°, dešinin., Koto / plokštelių dydis L: 12/11 mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 271995 12/11 |
| GTIN | 4045197954701 |
| Produktų klasė | 21W |

Techninis aprašymas

| | |
|---|---|
| Bendras ilgis L | 125 mm |
| Koto dydis | 12 mm |
| Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštei | 279810 4 |
| Galvutės ilgis L ₁ | 17,5 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₄ | 12 mm |
| Nuolydžio kampas | 1,5 laipsniai |
| Plokštelės dydis | 11 mm |
| Paskirtis | dešinin. |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |

Priedai

| | |
|--|------------|
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8 | 674248 TX8 |
|--|------------|

| | |
|---|------------|
| Užveržimo varžtas Tipas 4 | 279810 4 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500 |