

**Garant**

**Tekinimo įrankio laikiklis su fiksuotu nuolydžio kampu 1,5°, kairin., Koto / plokštelių dydis L: 10/11 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	271996 10/11
GTIN	4045197954756
Produktų klasė	21W

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	125 mm
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštei	279810 4
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	10 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	17,5 mm
Koto dydis	10 mm
Nuolydžio kampas	1,5 laipsniai
Plokštelės dydis	11 mm
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
--	------------

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu  
Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500