

HOLEX**Lengvas kaliojo ketaus veržtuvas, Užveržimo tarpas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

860100 300

GTIN

4008158014470

Produktų klasė

82C

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės prispaudiklis iš kaliojo ketaus; tvirtos prizminės kreipiančiosios iš profiliuoto plieno, su grioveliais, cinkuotos galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas, juodintas, su trapeciniu sriegiu ir judinama prispaudimo plokšte. Greitai veikiantis reguliatorius, patikimai užspaudžiantis. Prispaudžiamoji plokštuma su apsauginiu plastikiniu dangteliu.

Standartas:**DIN 5117****Techninis aprašymas**

Užveržimo tarpas

300 mm

Išnešimas

140 mm

Kreipiančiosios skerspjuvis

32×10 mm

Produkto rūšis

Veržtuvas

