



Lengvas kaliojo ketaus veržtuvas, Užveržimo tarpas: 500mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	860000 500
GTIN	4008158011448
Produktų klasė	83J

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės prispaudiklis iš kaliojo ketaus; tvirtos prizminės kreipiančiosios iš profiliuoto plieno, su grioveliais, cinkuotos galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas, juodintas, su trapeciniu sriegiu ir judinama prispaudimo plokšte. Greitai veikiantis reguliatorius, patikimai užspaudžiantis.

Judinamas prispaudiklis **su apsauga nuo slydimo**, kuri neleidžia užveržtiems veržtuvams netyčia atsilaisvinti. Judinamos, be įrankių keičiamos prispaudimo plokštės nuo dyd. 160. **Be apsauginio gaubtelio.**

Užspaudimo jėga iki 7000 N.

Standartas:

DIN 5117

Atsarginė dalis:

Apsauginis dangtelis Nr. 860115.

Techninis aprašymas

Kreipiančiosios skerspjuvis	35×11 mm
Išnešimas	120 mm

Užveržimo tarpas	500 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

Priedai

Stovo komplektas greitaveikiam veržtuvui Tipas 500	860060 500
Užspaudimo dangtelių rinkinys 8 vnt. Prispaudžiamosios plokštės Ø 37 mm	860115 37
Vario užveržiamųjų antdėklų pora	862950