



Greitaeigė freza MFH mini, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221965 63/8
GTIN	2050002058798
Produktų klasė	250

Techninis aprašymas

Nuožulos kampas α_{\max}	0,32 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	54,3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D _c	63 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	119 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p.maks.}	1 mm
Vidinis aušinimas	taip
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOGU 0303..
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm

Ø D ₃	56 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	124 mm
Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------