

Bazinis stelažas padėklams, Gylis 1100 mm, Aukštis: 5000 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 991211 5000 |
| GTIN | 4058255039265 |
| Produktų klasė | 960 |

Aprašymas

PASTABA: galima pasirinkti spalvą

Modelis:

Bazinis stelažas, sudarytas iš 2 profiliuotų rėmų su 4 atraminėmis plokštėmis didelėms apkrovoms ir 2 arba 3 skersinių poromis. **Pristatomas stelažas**, sudarytas iš 1 profiliuoto rėmo su 4 atraminėmis plokštėmis didelėms apkrovoms ir 2 arba 3 skersinių poromis. Papildomas lentynas rasite priedų skyriuje.

Skersiniai tipas LNS 110×50×1,5.

Pagrindinės lentynos konstrukciniai matmenys: 2872 mm.

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:

bendras stelažo ilgis:

stovų rėmams S610-M18 ir S625-A18:

Nominalusis ilgis + stovų skaičius × 86 mm (bei S610-M18)

Nominalusis ilgis + stovų skaičius × 110 mm (S625-A18).

Spalva:

Stovai panašūs kaip RAL 5017 mėlyni, skersiniai panašūs kaip RAL 2004 oranžiniai, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

- Jei grindys nelygios, rekomenduojame pakloti lakštinio metalo pagrindą.

- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.**
- **Atkreipkite dėmesį, kad atstumas tarp stovo rėmų ir sienų arba konstrukcinių dalių atraminėms plokštelėms būtų bent 100 mm.**

Montuodami skersinius atkreipkite dėmesį, kad **išorinis rėmas būtų bent 500 mm aukštesnis už viršutinę lentyną**. Lentynų eilės viduje užtenka ir 100 mm išsikišimo.

Spalvos pasirinkimas: RAL 5010, 2004

Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis: 2872 mm

Stelažo lentynų plotis: 2700 mm

Lentynos apkrova: 2580 kg

Sekcijos apkrova (3 sekcijos po 3 skersinių poras kiekvienoje sekcijoje): 8650 kg

Rėmo profilis: S610-M18

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------------|
| Lentynos konstrukcija | Bazinė lentyna |
| Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 2872 mm |
| Rėmo profilis | S610-M18 |
| Vietų padėklams skaičius atskiroje sekcijoje | 12 |
| Gylis | 1100 mm |
| Lentynos apkrova | 2580 kg |
| Lentynos pasiekiamumas | iš abiejų pusių |
| Sekcijos apkrova (3 sekcijos po 3 skersinių poras kiekvienoje sekcijoje) | 8650 kg |
| Skersinio tipas | LNS 100×50×1,5 |
| Surinkimas kištukiniu principu | taip |
| Stelažo stovų skaičius | 2 |
| Aukštis | 5000 mm |
| Stelažo lentynų plotis | 2700 mm |
| Susimontuoja pats klientas | taip |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 2580 kg |
| Tvirtinimas padėklų, kurių keliamoji galia | 860 kg |
| Reguliuojamas aukštis kas | 50 mm |
| Montavimas | Įstatoma lentyna |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Spalvos pasirinkimas | RAL 5010, 2004 |
| Produkto pavadinimo požymis | Gylis 1100 mm |
| Produkto rūšis | Padėklų stelažas |

Priedai

| | |
|--|--------|
| Skersinių apsauginis kaištis | 991331 |
| Inkaras palečių lentynų rėmui prie grindų tvirtinti | 991470 |
| Atraminės plokštelės palečių lentynų rėmui prie grindų tvirtinti 3 vnt. rinkinys | 991480 |