

## Bazinis stelažas padėklams, Gylis 1100 mm, Aukštis: 3000 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	991211 3000
GTIN	4058255039227
Produktų klasė	960

### Aprašymas

#### PASTABA: galima pasirinkti spalvą

#### Modelis:

**Bazinis stelažas**, sudarytas iš 2 profiliuotų rėmų su 4 atraminėmis plokštėmis didelėms apkrovoms ir 2 arba 3 skersinių poromis. **Pristatomas stelažas**, sudarytas iš 1 profiliuoto rėmo su 4 atraminėmis plokštėmis didelėms apkrovoms ir 2 arba 3 skersinių poromis. Papildomas lentynas rasite priedų skyriuje.

**Skersiniai** tipas LNS 110×50×1,5.

Pagrindinės lentynos konstrukciniai matmenys: 2872 mm.

#### Aprašymas:

#### Konstrukciniai matmenys:

#### bendras stelažo ilgis:

stovų rėmams S610-M18 ir S625-A18:

Nominalusis ilgis + stovų skaičius × 86 mm (bei S610-M18)

Nominalusis ilgis + stovų skaičius × 110 mm (S625-A18).

#### Spalva:

Stovai panašūs kaip RAL 5017 mėlyni, skersiniai panašūs kaip RAL 2004 oranžiniai, **dažyti miltelinu būdu.**

#### Pastaba:

- Jei grindys nelygios, rekomenduojame pakloti lakštinio metalo pagrindą.

- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.**
- **Atkreipkite dėmesį, kad atstumas tarp stovo rėmų ir sienų arba konstrukcinių dalių atraminėms plokštelėms būtų bent 100 mm.**

Montuodami skersinius atkreipkite dėmesį, kad **išorinis rėmas būtų bent 500 mm aukštesnis už viršutinę lentyną**. Lentynų eilės viduje užtenka ir 100 mm išsikišimo.

Spalvos pasirinkimas: RAL 5010, 2004

Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis: 2872 mm

Stelažo lentynų plotis: 2700 mm

Lentynos apkrova: 2580 kg

Sekcijos apkrova (3 sekcijos po 2 skersinių poras kiekvienoje sekcijoje): 10415 kg

Rėmo profilis: S610-M18

## Techninis aprašymas

Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis	2872 mm
Aukštis	3000 mm
Stelažo lentynų plotis	2700 mm
Sekcijos apkrova (3 sekcijos po 2 skersinių poras kiekvienoje sekcijoje)	10415 kg
Lentynos pasiekiamumas	iš abiejų pusių
Stelažo stovų skaičius	2
Rėmo profilis	S610-M18
Lentynos konstrukcija	Bazinė lentyna
Surinkimas kištukiniu principu	taip
Lentynos apkrova	2580 kg
Skersinio tipas	LNS 100×50×1,5
Susimontuoja pats klientas	taip
Vietų padėklams skaičius atskiroje sekcijoje	9
Gylis	1100 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	2580 kg
Tvirtinimas padėklų, kurių keliamoji galia	860 kg
Reguliuojamas aukštis kas	50 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna

Spalvos pasirinkimas	RAL 5010, 2004
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 1100 mm
Produkto rūšis	Padėklų stelažas

---

## Priedai

Atraminės plokštelės palečių lentynų rėmui prie grindų tvirtinti 3 vnt. rinkinys	991480
Inkaras palečių lentynų rėmui prie grindų tvirtinti	991470
Skersinių apsauginis kaištis	991331