

Pristatomas stelažas padėklams, Gylis 1100 mm, Aukštis: 2500 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	991206 2500
GTIN	4058255039159
Produktų klasė	960

Aprašymas

PASTABA: galima pasirinkti spalvą

Modelis:

Bazinis stelažas, sudarytas iš 2 profiliuotų rėmų su 4 atraminėmis plokštėmis didelėms apkrovoms ir 2 arba 3 skersinių poromis. **Pristatomas stelažas**, sudarytas iš 1 profiliuoto rėmo su 4 atraminėmis plokštėmis didelėms apkrovoms ir 2 arba 3 skersinių poromis. Papildomas lentynas rasite priedų skyriuje.

Skersiniai tipas LNS 100×50×1,5.

Pristatomos lentynos konstrukciniai matmenys: 2786 mm.

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:

bendras stelažo ilgis:

stovų rėmams S610-M18 ir S625-A18:

Nominalusis ilgis + stovų skaičius × 86 mm (bei S610-M18)

Nominalusis ilgis + stovų skaičius × 110 mm (S625-A18).

Spalva:

Stovai panašūs kaip RAL 5017 mėlyni, skersiniai panašūs kaip RAL 2004 oranžiniai, **dažyti miltelinu būdu**.

Pastaba:

- Jei grindys nelygios, rekomenduojame pakloti lakštinio metalo pagrindą.

- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.**
- **Atkreipkite dėmesį, kad atstumas tarp stovo rėmų ir sienų arba konstrukcinių dalių atraminėms plokštelėms būtų bent 100 mm.**

Montuodami skersinius atkreipkite dėmesį, kad **išorinis rėmas būtų bent 500 mm aukštesnis už viršutinę lentyną**. Lentynų eilės viduje užtenka ir 100 mm išsikišimo.

Spalvos pasirinkimas: RAL 5010, 2004

Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis: 2786 mm

Stelažo lentynų plotis: 2700 mm

Lentynos apkrova: 1840 kg

Sekcijos apkrova (3 sekcijos po 2 skersinių poras kiekvienoje sekciijoje): 12040 kg

Rėmo profilis: S610-M18

Techninis aprašymas

Lentynos konstrukcija	Pristatoma lentyna
Surinkimas kištukiniu principu	taip
Lentynos apkrova	1840 kg
Stelažo stovų skaičius	1
Stelažo lentynų plotis	2700 mm
Lentynos pasiekiamumas	iš abiejų pusių
Sekcijos apkrova (3 sekcijos po 2 skersinių poras kiekvienoje sekciijoje)	12040 kg
Aukštis	2500 mm
Vietų padėklams skaičius atskiroje sekciijoje	9
Skersinio tipas	LNS 100×50×1,5
Gylis	1100 mm
Susimontuoja pats klientas	taip
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis	2786 mm
Rėmo profilis	S610-M18
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	1840 kg
Tvirtinimas padėklų, kurių keliamoji galia	613 kg
Reguliuojamas aukštis kas	50 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna

Spalvos pasirinkimas	RAL 5010, 2004
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 1100 mm
Produkto rūšis	Padėklų stelažas

Priedai

Skersinių apsauginis kaištis	991331
Skersinių pora EGN 100×50 Skersinių ilgis 2700 mm	991337 2700
Atraminės plokštelės palečių lentynų rėmui prie grindų tvirtinti 3 vnt. rinkinys	991480
Inkaras palečių lentynų rėmui prie grindų tvirtinti	991470