

Bazinis stelažas padėklams, Gylis 1100 mm, Aukštis: 4000 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	991221 4000
GTIN	4058255039364
Produktų klasė	960

Aprašymas

PASTABA: galima pasirinkti spalvą

Modelis:

Bazinis stelažas, sudarytas iš 2 profiliuotų rėmų su 4 atraminėmis plokštėmis didelėms apkrovoms ir 2 arba 3 skersinių poromis. **Pristatomas stelažas**, sudarytas iš 1 profiliuoto rėmo su 4 atraminėmis plokštėmis didelėms apkrovoms ir 2 arba 3 skersinių poromis. Papildomas lentynas rasite priedų skyriuje.

Skersiniai tipas EGN 120×50×1,5.

Pagrindinės lentynos konstrukciniai matmenys: 2872 mm.

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:

bendras stelažo ilgis:

stovų rėmams S610-M18 ir S625-A18:

Nominalusis ilgis + stovų skaičius × 86 mm (bei S610-M18)

Nominalusis ilgis + stovų skaičius × 110 mm (S625-A18).

Spalva:

Stovai panašūs kaip RAL 5017 mėlyni, skersiniai panašūs kaip RAL 2004 oranžiniai, **dažyti miltelinu būdu**.

Pastaba:

- Jei grindys nelygios, rekomenduojame pakloti lakštinio metalo pagrindą.

- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.**
- **Atkreipkite dėmesį, kad atstumas tarp stovo rėmų ir sienų arba konstrukcinių dalių atraminėms plokštelėms būtų bent 100 mm.**

Montuodami skersinius atkreipkite dėmesį, kad **išorinis rėmas būtų bent 500 mm aukštesnis už viršutinę lentyną**. Lentynų eilės viduje užtenka ir 100 mm išsikišimo.

Spalvos pasirinkimas: RAL 5010, 2004

Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis: 2872 mm

Stelažo lentynų plotis: 2700 mm

Lentynos apkrova: 3250 kg

Sekcijos apkrova (3 sekcijos po 3 skersinių poras kiekvienoje sekciijoje): 10250 kg

Rėmo profilis: S610-M18

Techninis aprašymas

Lentynos konstrukcija	Bazinė lentyna
Skersinio tipas	EGN 120×50×1,5
Lentynos pasiekiamumas	iš abiejų pusių
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis	2872 mm
Susimontuoja pats klientas	taip
Sekcijos apkrova (3 sekcijos po 3 skersinių poras kiekvienoje sekciijoje)	10250 kg
Gylis	1100 mm
Stelažo stovų skaičius	2
Rėmo profilis	S610-M18
Lentynos apkrova	3250 kg
Surinkimas kištukiniu principu	taip
Aukštis	4000 mm
Vietų padėklams skaičius atskiroje sekciijoje	12
Stelažo lentynų plotis	2700 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	3250 kg
Tvirtinimas padėklų, kurių keliamoji galia	1083 kg
Reguliuojamas aukštis kas	50 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna

Spalvos pasirinkimas	RAL 5010, 2004
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 1100 mm
Produkto rūšis	Padėklų stelažas

Priedai

Atraminės plokštelės palečių lentynų rėmui prie grindų tvirtinti 3 vnt. rinkinys	991480
Skersinių apsauginis kaištis	991331
Inkaras palečių lentynų rėmui prie grindų tvirtinti	991470