

Bazinis stelažas padėklams, Gylis 1100 mm, Aukštis: 5000 mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	991221 5000
GTIN	4058255039388
Produktų klasė	960

Aprašymas**PASTABA: galima pasirinkti spalvą****Modelis:**

Bazinis stelažas, sudarytas iš 2 profiliuotų rėmų su 4 atraminėmis plokštėmis didelėms apkrovoms ir 2 arba 3 skersinių poromis. **Pristatomas stelažas**, sudarytas iš 1 profiliuoto rėmo su 4 atraminėmis plokštėmis didelėms apkrovoms ir 2 arba 3 skersinių poromis. Papildomas lentynas rasite priedų skyriuje.

Skersiniai tipas EGN 120×50×1,5.

Pagrindinės lentynos konstrukciniai matmenys: 2872 mm.

Aprašymas:**Konstrukciniai matmenys:****bendras stelažo ilgis:**

stovų rėmams S610-M18 ir S625-A18:

Nominalusis ilgis + stovų skaičius × 86 mm (bei S610-M18)

Nominalusis ilgis + stovų skaičius × 110 mm (S625-A18).

Spalva:

Stovai panašūs kaip RAL 5017 mėlyni, skersiniai panašūs kaip RAL 2004 oranžiniai, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

- **Jei grindys nelygios, rekomenduojame pakloti lakštinio metalo pagrindą.**

- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.**
- **Atkreipkite dėmesį, kad atstumas tarp stovo rėmų ir sienų arba konstrukcinių dalių atraminėms plokštelėms būtų bent 100 mm.**

Montuodami skersinius atkreipkite dėmesį, kad **išorinis rėmas būtų bent 500 mm aukštesnis už viršutinę lentyną**. Lentynų eilės viduje užtenka ir 100 mm išsikišimo.

Spalvos pasirinkimas: RAL 5010, 2004

Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis: 2920 mm

Stelažo lentynų plotis: 2700 mm

Lentynos apkrova: 3250 kg

Sekcijos apkrova (3 sekcijos po 3 skersinių poras kiekvienoje sekciijoje): 11810 kg

Rėmo profilis: S625-A18

Techninis aprašymas

Gylis	1100 mm
Rėmo profilis	S625-A18
Sekcijos apkrova (3 sekcijos po 3 skersinių poras kiekvienoje sekciijoje)	11810 kg
Lentynos apkrova	3250 kg
Skersinio tipas	EGN 120×50×1,5
Aukštis	5000 mm
Vietų padėklams skaičius atskiroje sekciijoje	12
Lentynos pasiekiamumas	iš abiejų pusių
Stelažo stovų skaičius	2
Lentynos konstrukcija	Bazinė lentyna
Stelažo lentynų plotis	2700 mm
Surinkimas kištukiniu principu	taip
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis	2920 mm
Susimontuoja pats klientas	taip
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	3250 kg
Tvirtinimas padėklų, kurių keliamoji galia	1083 kg
Reguliuojamas aukštis kas	50 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna

Spalvos pasirinkimas	RAL 5010, 2004
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 1100 mm
Produkto rūšis	Padėklų stelažas

Priedai

Skersinių apsauginis kaištis	991331
Inkaras palečių lentynų rėmui prie grindų tvirtinti	991470
Atraminės plokštelės palečių lentynų rėmui prie grindų tvirtinti 3 vnt. rinkinys	991480