



**Įrankių laikiklis, forma B6 radialinis, kairinis, ilgas, Koto Ø d1: 30mm**



## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 319080 30     |
| GTIN             | 4045197955029 |
| Produktų klasė   | 32V           |

## Aprašymas

### Modelis:

- Grūdintas HRC 58 ± 2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

### Paskirtis:

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

### Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.

## Techninis aprašymas

|                |        |
|----------------|--------|
| b <sub>2</sub> | 65 mm  |
| h <sub>1</sub> | 20 mm  |
| h <sub>5</sub> | 38 mm  |
| b <sub>1</sub> | 100 mm |
| h <sub>2</sub> | 29 mm  |
| l <sub>1</sub> | 22 mm  |

## Duomenų lapai

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| $h_6$                        | 28 mm                            |
| Koto $\varnothing d_1$       | 30 mm                            |
| Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30                           |
| $l_2$                        | 40 mm                            |
| Forma                        | B                                |
| Produkto rūšis               | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |