

**VDI daugiapusis laikiklis, Koto Ø d1: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319185 40
GTIN	4045197955050
Produktų klasė	32V

Aprašymas**Modelis:**

- Grūdinta HRC 58 ± 2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

Standartas:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Techninis aprašymas

l_1	72 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40
h_6	48 mm
h_2	34 mm
Koto Ø d ₁	40 mm
h_1	25 mm
h_5	32,5 mm
b_2	42,5 mm

Koto plotis b_3	20,5 mm
b_1	90 mm
Produkto rūšis	VDI daugiapusių laikiklis