

**VDI daugiapusis laikiklis, Koto Ø d1: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319185 50
GTIN	4045197955067
Produktų klasė	32V

**Aprašymas****Modelis:**

- Grūdinta HRC 58 ± 2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

**Standartas:**

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø d <sub>1</sub>	50 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 50
b <sub>1</sub>	105 mm
h <sub>5</sub>	35 mm
h <sub>1</sub>	32 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
l <sub>1</sub>	85 mm
Koto plotis b <sub>3</sub>	25,5 mm

$h_2$	41 mm
$h_6$	60 mm
Produkto rūšis	VDI daugiapusis laikiklis