

**VDI daugiapusis laikiklis, atvirkščias, Koto Ø d1: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319190 40
GTIN	4045197955081
Produktų klasė	32V

Aprašymas**Modelis:**

- Grūdinta HRC 58 ± 2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

Standartas:**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.****Techninis aprašymas**

h_1	25 mm
h_6	48 mm
h_2	34 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40
Koto plotis b_3	20,5 mm
h_5	32,5 mm
Koto Ø d_1	40 mm

b_1	90 mm
l_1	72 mm
b_2	42,5 mm
Produkto rūšis	VDI daugiapusis laikiklis