

**VDI daugiapusis laikiklis, atvirkščias, Koto Ø d1: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319190 50
GTIN	4045197955098
Produktų klasė	32V

Aprašymas**Modelis:**

- Grūdinta HRC 58 ± 2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

Standartas:**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.****Techninis aprašymas**

Koto plotis b_3	25,5 mm
Koto Ø d_1	50 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 50
b_2	50 mm
h_6	60 mm
h_5	35 mm
h_2	41 mm

b_1	105 mm
h_1	32 mm
l_1	85 mm
Produkto rūšis	VDI daugiapusis laikiklis