

**Garant****WOEX 06T304 T, HB330, Tipas: UNI**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	232735 UNI
GTIN	4045197955159
Produktų klasė	21E

## Aprašymas

**Tinka:**

GARANT grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Pjovimo technika: MTC

Pastūma f: 0,12 mm/aps.

## Techninis aprašymas

Pastūma f	0,12 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 06T304 T
Kietlydinys	HB330
Ašmenys	HM
Pjovimo technika	MTC
Produkto rūšis	Gręžimas

## Vartotojo duomenys

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	275 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	275 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	275 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	165 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	165 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	80 m/min	S
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		