

FAHRION®
PRÄZISION
Precizinė ER įspraustinė CENTRO P, SK 40 A = 70, Tipas CP skirtas ER: 40AD

Užsakymo data

Užsakymo numeris	300687 40AD
GTIN	4054631060281
Produktų klasė	33F

Aprašymas
Modelis:

- Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su specialia anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.
- Radialinio mušimo ir tvirtinimo tikslumas 3 μm esant (3×D, maksimaliai 50 mm).
- Didelė užspaudimo jėga, nes visa užspaudimo įvorė yra patrono viduje ir užveržimo veržlė padengta specialia danga.
- Vibracija slopinama užspaudimo įvorės ir patrono mase.
- Pasirinktina ir nesandari su užveržimo veržle CP Nr. 309655 arba sandari su užveržimo veržle CP Nr. 309665 kartu su HP sandarinimo žiedais Nr.309666 – 309668 (vidiniam aušinimui arba purvui sulaikyti!).

Privalumai:

Patentuotas užspaudimo įvorės, dvigubų kreipiamųjų, trapecinio sriegio ir suteptos užveržimo veržlės pritvirtinimas užtikrina stabilumą, tvirtumą ir ypatingą tikslumą.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu ypač tiksliam tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Be užveržimo veržlės ir sandarinimo žiedų.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820– 308835, precizinės ER įspraustinės, skirtos HP Nr. 309368 – 309378 ir sriegikliams Nr. 309402 – 309418 (ne Horex), ER užveržimo veržlės CP Nr. 309655; 309665, sandarinimo diskai HP Nr. 309666 – 309668. Ritininiai raktai CP Nr. 309754; 309756.

Pastaba:

- Įspraustinėje CP užspaudžiamas tik nominalus Ø iki koto Ø, tolerancija h10.
- Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvore.

Įjovimo technika: HSC

Forma: AD
Užspaudimo ribos: 3 - 26 mm
Išorinis Ø D: 63 mm

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	3 - 26 mm
Tipas CP skirtas ER	40AD
Išorinis Ø D	63 mm
Forma	AD
Serija	Centro P
Laikiklis	SK 40 A = 70
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas	≤ 6 µm
HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė