

## Garant

### Spiralinis grąžtas su 3 užspaudimo plokštumomis HSS-E, be dangos, Ø DC h8: 18mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	114001 18
GTIN	4045197955241
Produktų klasė	11B

#### Aprašymas

##### Modelis:

Ypač tvirtas ir standus dėl **pastorinto skersmens šerdies**. Specialus profilis, žemas radialinis mušimas. Preciziškai užgalšta grąžto viršūnė.

##### Rekomendacija:

##### Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

##### Pastaba:

Koto Ø12,5 mm

Kotas **papildomai su 3 plokštumomis** tvirtinimui į 3-jų kumštelių griebtuvą.

#### Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	191 mm
Norma	DIN 338
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/aps,
Koto Ø D <sub>s</sub>	12,5 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	130 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	18 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	103 mm
Smailas kampas	135 laipsniai

Kotas	Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Tipas	N
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	40 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	25 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		