

FLUKE.

**Srovės ir įtampos indikatorius, Tipas: T6-600****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473215 T6-600
GTIN	095969854108
Produktų klasė	47H

**Aprašymas****Modelis:**

Atviros srovės matavimo replės **įtampai be kontakto matuoti**, srovei ir dažniui matuoti, nesukuriant kontakto su elektros srovę teikiančiais šaltiniais. Kontroliniai liestukai keičiami. Laidų skerspjūviams nuo 120 mm<sup>2</sup> matuoti. Gerai įskaitomas ekranas su apšvietimu.

**Paskirtis:**

Profesionalus įtampos ir poliariškumo bei srovės matavimas. Tinka elektrotechnikos, pramoniniams, remonto ir serviso darbams (klaidų paieška).

**Standartas:**

**IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su 2 baterijomis 081561 dyd. LR6 prijungti bandomieji laidai su nuimamais apsauginiais 4 mm matavimo liestukų gaubtais.

**Techninis aprašymas**

Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Matavimo būdas	TRUE RMS
Baterijų kiekis	2

Viršįtampio kategorija	III KAT., 600 V
Kalibravimas	I4
Kintamoji srovė AC	0,1 – 200 A
Varža	1 Ω – 2 kΩ
Verčių fiksavimo mygtukas	taip
Rodmenų diapazonas AC	1 - 600 V
Rodmenų diapazonas DC	1 - 600 V
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Multimetras

## Paslaugos

KalibravimasSrovės matavimo replės Tipas D	027050 D
--	----------

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------