

**Kampainis iš anoduoto aliuminio Tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 100X70mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	451050 100X70
GTIN	4067263117872
Produktų klasė	42F

Aprašymas**Modelis:**

Kampas iš grūdinto aliuminio (HRC 63). Atsparus korozijai. Antimagnetinis. Atsparus įbrėžimams, juodi anoduoti matiniai paviršiai. Matavimo paviršiai tiksliai apdirbti. Aiškiai įskaitoma, lazeriu graviruota skalė.

Techninis aprašymas

Kojelės ilgis	100×70 mm
Atraminės kojelės ilgis	70 mm
Ilgos briaunos ilgis	100 mm
Kojelės skerspjūvis	100×70 mm
Status kampas	0,015 mm
Kalibravimas	F1
Norma	Gamykliniai standartai
Tikslumas	1

Medžiaga	Aliuminis
visos dalys	grūdintas
Matavimo plokštuma	frezuotas
Produkto rūšis	Plokščias kampainis

Paslaugos

KalibravimasPlokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojelės ilgis 100 mm	025000 100
DAkKS kalibravimasPlokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025010 750