

FLUKE.

Srovės ir įtampos indikatorius, Tipas: T6-1000**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473215 T6-1000
GTIN	095969854030
Produktų klasė	47H

Aprašymas**Modelis:**

Atviros srovės matavimo replės **įtampai be kontakto matuoti**, srovei ir dažniui matuoti, nesukuriant kontakto su elektros srovę teikiančiais šaltiniais. Kontroliniai liestukai keičiami. Laidų skerspjūviams nuo 120 mm² matuoti. Gerai įskaitomas ekranas su apšvietimu. Esamos įtampos ir srovės rodymas ant ekrano tuo pačiu metu.

Paskirtis:

Profesionalus įtampos ir poliariškumo bei srovės matavimas. Tinka elektrotechnikos, pramoniniams, remonto ir serviso darbams (klaidų paieška).

Standartas:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su 2 baterijomis 081561 dyd. LR6 prijungti bandomieji laidai su nuimamais apsauginiais 4 mm matavimo liestukų gaubtais.

Techninis aprašymas

Kintamoji srovė AC	0,1 – 200 A
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6

Kalibravimas	I4
Varža	1 Ω – 100 kΩ
Viršįtampio kategorija	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Matavimo būdas	TRUE RMS
Baterijų kiekis	2
Verčių fiksavimo mygtukas	taip
Rodmenų diapazonas DC	1 - 1000 V
Rodmenų diapazonas AC	1 - 1000 V
Dažnio matavimas	45 - 66 Hz
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Multimetras

Paslaugos

KalibravimasSrovės matavimo replės Tipas D	027050 D
--	----------

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------