



Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 44mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	116320 44
GTIN	4045197955616
Produktų klasė	12C

Aprašymas

Modelis:

Dėl specialiai apdirbto grąžto paviršiaus sumažėja galimybė prilipti drožlei prie grąžto briaunų, **ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.**

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530.**

Techninis aprašymas

Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Norma	DIN 345
Bendras ilgis L	359 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,32 mm/aps,
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	144 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	210 mm
Nominalusis Ø D _c	44 mm
Morzės kūgio MK dydis	4
Smailas kampas	118 laipsniai
Kotas	Morzės kūgis

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20-30 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	25 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		