

HOLEX**Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 41mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116320 41
GTIN	4045197955586
Produktų klasė	12C

Aprašymas**Modelis:**

Dėl specialiai apdirbto grąžto paviršiaus sumažėja galimybė prilipti drožlei prie grąžto briaunų, **ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.**

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530.**

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L	354 mm
Norma	DIN 345
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	143,5 mm
Morzės kūgio MK dydis	4
Nominalusis Ø D _c	41 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,32 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	205 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Kotas	Morzės kūgis

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20-30 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	25 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		