

**Kampainis iš anoduoto aliuminio Tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 400X265mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	451050 400X265
GTIN	4045197955739
Produktų klasė	42F

Aprašymas**Modelis:**

Kampas iš grūdinto aliuminio (HRC 63). Atsparus korozijai. Antimagnetinis. Atsparus įbrėžimams, juodi anoduoti matiniai paviršiai. Matavimo paviršiai tiksliai apdirbti. Aiškiai įskaitoma, lazeriu graviruota skalė.

Techninis aprašymas

Status kampas	0,03 mm
Atraminės kojelės ilgis	265 mm
Kojelės skerspjūvis	45×10 mm
Kojelės ilgis	400×265 mm
Ilgos briaunos ilgis	400 mm
Kalibravimas	F1
Norma	Gamykliniai standartai
Tikslumas	1

Medžiaga	Aliuminis
visos dalys	grūdintas
Matavimo plokštuma	frezuotas
Produkto rūšis	Plokščias kampainis

Paslaugos

KalibravimasPlokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025000 750
DAkKS kalibravimasPlokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025010 750