

**Kampainis iš anoduoto aliuminio Tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 500X330mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	451050 500X330
GTIN	4067263125921
Produktų klasė	42F

**Aprašymas****Modelis:**

Kampas iš grūdinto aliuminio (HRC 63). Atsparus korozijai. Antimagnetinis. Atsparus įbrėžimams, juodi anoduoti matiniai paviršiai. Matavimo paviršiai tiksliai apdirbti. Aiškiai įskaitoma, lazeriu graviruota skalė.

**Techninis aprašymas**

Ilgos briaunos ilgis	500 mm
Status kampas	0,035 mm
Atraminės kojelės ilgis	330 mm
Kojelės skerspjūvis	50×10 mm
Kojelės ilgis	500×330 mm
Kalibravimas	F1
Norma	Gamykliniai standartai
Tikslumas	1

Medžiaga	Aliuminis
visos dalys	grūdintas
Matavimo plokštuma	frezuotas
Produkto rūšis	Plokščias kampainis

## Paslaugos

KalibravimasPlokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025000 750
DAkKS kalibravimasPlokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025010 750