

HOLEX®
Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 12 vnt., Tipas: 6

Užsakymo data

Užsakymo numeris	637667 6
GTIN	4045197955937
Produktų klasė	62A

Aprašas
Aprašymas:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Paskirtis:

Šešiabriauniams varžtams / veržlėms gs_profil_6kant-einsatz M6 – M16.

Medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Sudėta į: Lakštinio plieno dėžė

6-briaunės galvutės: 9 vnt. Nr. 642220 dyd. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

1 terkšlė: Nr. 640220

2 ilgintuvai: po 1 vnt. Nr. 641020 dyd. 130; 255

Ilgis: 324 mm

Plotis: 153 mm

Aukštis: 51 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 10–24 mm

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos	10-24 mm

Raktų dydžių matmenys	metrais
Dalių skaičius	12
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės
Pakuotė	Lakštinio plieno dėžė
Ilgis	324 mm
Plotis	153 mm
Aukštis	51 mm